


薄形シリンダ DPCS-50- -

部品番号: 576888
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ストローク	1 ... 100 mm
ピストン径	50 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式 単動
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	なし 近接スイッチ用
使用圧力	0.6 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - Moderate corrosion stress
周囲温度	-20 ... 80 °C
終端衝撃エネルギー	0.6 J
取付方法	オプション 取付穴 ねじ
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金