

ワンタッチスリーブ NPQH-D-S4-E-P10

部品番号: 578317

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---|--|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 2 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | ストレート形 |
| 容器サイズ | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 2 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 20 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 290 psi |
| 使用圧力に注意 | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| 認証発行部 | NSF C0523185 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice) |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 3 - 腐食ストレス高 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| クリーンルームクラス | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 食品安全 | 適用宣言参照 NSF/ANSI 169 |
| 周囲温度 | 0 ... 150 °C |
| 質量 | 2.8 g |
| エア接続ポート 1 | Push-in sleeve diameter 4 mm |
| エア接続ポート 2 | Push-in sleeve diameter 4 mm |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | Brass, chemically nickel-plated |