


プラグコネクタ  
NPQH-D-Q8-E-P10  
部品番号: 578325

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	7 mm
チューブ差込深さ	16 mm
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 2 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 20 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 290 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
認証発行部	NSF C0523185
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルームクラス	ISO class 4
食品安全	適用宣言参照 NSF/ANSI 169
周囲温度	0 ... 150 °C
質量	18.5 g
エア接続ポート 1	外径8mmのチューブ用
エア接続ポート 2	外径8mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	Brass, chemically nickel-plated
Guard ring material	PEI
Material release ring	Brass, chemically nickel-plated
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	ステンレス
Thrust ring material	PEI