

# ストレート NPQH-D-G18F-Q4-P10

製品番号: 578352

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値   |
|---------------|---|
| サイズ           | 標準  |
| 呼び径           | 3 mm  |
| チューブ挿入深さ      | 13 mm   |
| 取付位置          | 任意  |
| 形状            | ストレート形  |
| 発注単位          | 10  |
| 構造            | Push-Pull方式   |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 000032...290 000032 |
| 作動電圧の情報       | 水 : 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)  |
| 証明書発行機関       | NSF C0523185  |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                            |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可   |
| 耐食性クラス KBK    | 3 - 高度の耐腐食性   |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| クリーンルーム等級     | ISO 14644-1準拠, クラス4   |
| 食品産業における適合性   | 適合性宣言を参照<br>NSF/ANSI 169  |
| 周囲温度          | 0 -C...150 -C   |
| 製品質量          | 10.2 g  |
| 取付方法          | 六角ねじ SW9  |
| エア接続ポート 1     | 雌ねじ G1/8  |
| 空気圧接続 2       | チューブ 外径4mm用   |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠  |
| 材質 ハウジング      | 真鍮, 化学ニッケルめっき   |
| ガードリングの材質     | PEI   |
| リリースリング材質     | 真鍮化学ニッケルメッキ   |
| チューブシール材質     | FPM   |
| チューブ止め具材質     | ステンレス   |

| 特徴         | 値   |
|------------|-----|
| スラストリングの材質 | PEI |