

エンドキャップ CV-PK-4-B

部品番号: 6214

FESTO

プラスチックチューブ継手とバーブ形継手用



データシート

特長	値
容器サイズ	10
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
エア接続ポート 1	外径6mmのチューブ用 内径4mm/バーブニップル用 (ナット付)
材質	RoHS対応
Material cap	TPE-U(PU)