


急速排気弁 SEU-1/2

部品番号: 6822

FESTO

組込サイレンサ付

排気騒音のレベルは、6バールの圧力で1mの距離をおいて測定されます。



データシート

特長	値
バルブ機能	急速排気
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
取付方法	ネジ穴付き
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	4,020 l/min
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	6,500 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	4,560 l/min
使用圧力	0.3 ... 10 bar
周囲温度	-20 ... 75 °C
Material housing	アルミダイカスト
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
オリフィス径	15 mm
取付方向	任意
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 ... 75 °C
音圧レベル	86 dB(A)
質量	320 g
Material seals	NBR