

パイロット管

NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

部品番号: 8001373

FESTO

モータコントローラに接続, もう一方はリード線



データシート

特長	値
配線方式	25ピン ストレート型プラグ (片側リード線) Sub-D / -
ケーブル長さ	3.2 m
ケーブル径	7 mm
ケーブルの構造	シールド
保護仕様	IP40 組付状態による
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
被膜の色	グレー
ハウジングカラー	グレー