

# サービスユニット FRC-1/2-D-5M-MIDI-A-MPA


部品番号: 8002364

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタレギュレータ/ルブリケータの組合せ、5  
µmフィルタ、金属製ガード付  
オートドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	MIDI
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
ドレン	全自動
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付) 比例式ルブリケータ
最高ドレン貯留量	43 cm <sup>3</sup>
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ボウルガード	金属製ボウルガード
圧力計	圧力計付
使用圧力	2 ... 12 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.2 bar
標準流量	1,800 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 準抛エアクラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力エアの純度クラス	エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [6:8:-] 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,440 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
材質	RoHS対応
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC