

マニホールドクリップ VABM-L1-18W-G38-24-M-G

部品番号: 8004926

FESTO



データシート

特長	値
スクリーンサイズ	19 mm
取付方向	任意
バルブ位置	24
認証	c UL us - Recognized (OL)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
質量	4,909 g
外部パイロット接続ポート12/14	G1/8
パイロット排気ポート82/84	G1/8
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G3/8
エア接続ポート 4	G1/4
エア接続ポート 5	G3/8
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金