


# リニアガントリ YXCL-1

製品番号: 8024299

FESTO



## データシート

特徴	値
必要な取付平面度	0.1 mm/m
取付位置	水平
構造	ラインポータルシステム 電気式および空気圧式駆動モジュール付
スイッチオン時間	100%
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 -C...60 -C
相対湿度	0 - 90%
周囲温度	5 -C...45 -C
メンテナンスの間隔	2500 km
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: アダプタプレート	アルミ, アルマイト処理 鋼, コーティング
材質: 取付ブラケット	ステンレス
材質: ケーブルベア	強化 PA