


流量絞り  
VFFG-T-M5-15  
製品番号: 8025715

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
取付方法	ねじ付
制御流れの標準流量	67.4 L/min
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
周囲温度	-5 °C...60 °C
呼び径	1.55 mm
b値	0.5
C値	0.25 l/sbar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
製品質量	0.5 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: 中空ボルト	PA