


マニホールドブロック VABM-B10-30E-G34-8-P3

製品番号: 8026401

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	32 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	8
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	3913 g
取付方法	取付穴付
パイロットエア接続 12	G1/8
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧ポート 3	G3/4
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金