

マニホールドブロック VABM-B10-30S-G12-9-P3

製品番号: 8026420

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|-------------------|
| グリッド寸法 | 32 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 最大バルブ連数 | 9 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 製品質量 | 2193 g |
| 取付方法 | 取付穴付 |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| 空気圧ポート 3 | G1/2 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 マニホールドブロック | 鍛造アルミ合金 |