


# ソレノイドコイル VACN-N-A1-3A-EX2-N

部品番号: 8029138

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301,  
230 V AC/50-60 Hz, non-sparking.



## データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
定格	100 %
絶縁クラス	F
エナメル線絶縁クラス	H
コイル特性	230V AC : 50Hz, 切換時6.9VA, 保持時4.1VA 230V AC : 60Hz, 切換時5.4VA, 保持時3.3VA
許容電圧変動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU外での防爆認証	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
認証発行部	DNV TAA000011J
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 3D
ガス防爆	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
粉塵防爆	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
防爆発火等級	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	95 g
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material housing	プラスチック 鋼
Material electrical contact	真鍮
Material winding	銅