



圧力サプライプレート VMPA2-VSP-0

製品番号: 8029486

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	21 mm
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	70 g
エア接続ポート 1	G1/8
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
サプライプレート材質	強化 PA