

ティー NPFC-T-R14-2G14-MFF

製品番号: 8030242

FESTO



データシート

特徴	値
材質: ねじ継手	真鍮, ニッケルめっき
発注単位	10
作動電圧	-0.95 bar...50 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...150 °C
製品質量	45 g
エア接続ポート 1	R1/4
空気圧接続 2	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠