

# ティー NPFC-T-R12-2G12-MFF

製品番号: 8030244

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値                              |
|---------------|--------------------------------|
| 材質: ねじ継手      | 真鍮, ニッケルめっき                    |
| 発注単位          | 10                             |
| 作動電圧          | -0.95 bar...50 bar             |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                      |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 周囲温度          | -20 °C...150 °C                |
| 製品質量          | 114.7 g                        |
| エア接続ポート 1     | R1/2                           |
| 空気圧接続 2       | G1/2                           |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠                        |