

# エンドプレート VABE-S1-2L-N34

部品番号: 8032667

FESTO



## データシート

| 特長                     | 値                             |
|------------------------|-------------------------------|
| 幅                      | 44 mm                         |
| 排気機能                   | Via throttle plate            |
| 規格                     | ISO 5599-1                    |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa                   |
| 使用圧力                   | 0 ... 10 bar                  |
| 真空使用                   | あり                            |
| CEマーク                  | EU低電圧ガイドライン準拠                 |
| 作動流体                   | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意          | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス : CRC           | 0 - 腐食ストレスなし                  |
| PWIS conformity        | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 保管温度                   | -20 ... 60 °C                 |
| 流体温度                   | -10 ... 50 °C                 |
| パイロット流体                | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 周囲温度                   | -10 ... 50 °C                 |
| 質量                     | 360 g                         |
| 取付方法                   | Via through-hole for M6 screw |
| エア接続ポート 1              | 3/4 NPT                       |
| エア接続ポート 3              | 3/4 NPT                       |
| エア接続ポート 5              | 3/4 NPT                       |
| 材質                     | RoHS対応                        |
| Material end plate     | アルミダイカスト                      |