

リストリクター VFFG-T-F6-7

部品番号: 8047353

FESTO

負圧での使用可



データシート

特長	値
バルブ機能	流量調整機能
取付方法	Tapped
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
周囲温度	-5 ... 60 °C
認証	c UL us - Recognized (OL)
サイズ	For ø 5.8 mm
オリフィス径	0.7 mm
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
質量	1.2 g
材質	RoHS対応