

流量固定絞り VFFG-T-F6-11

製品番号: 8047356

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
取付方法	溝で取付
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
周囲温度	-5 -C...60 -C
認証	c UL us - 認定 (OL)
サイズ	直径 5.8mm用
呼び径	1.15 mm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
製品質量	1.2 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠