


# パラレルモジュール EAMM-U-145-D80-126AA-188

部品番号: 8059069

FESTO

電動アクチュエータに適合



## データシート

特長	値
サイズ	145
取付方向	任意
最高速度	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	2,270 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	2 Nm
変換トルク	9.5 Nm
質量	12,000 g
インタフェースコード, アクチュエータ	D80
インタフェースコード, モータ	126AA
材質	RoHS対応