

カップリングソケット NPHS-D6-P-G14

製品番号: 8059267

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	7.8 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
標準公称流量	1916 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締付トルク	11 Nm
定格締付トルクに対する許容	±10%
製品質量	95 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠