

カップリングソケット NPHS-D6-P-G12F

製品番号: 8059273

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---------------------------------|
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.95 bar...10 bar |
| 標準公称流量 | 1950 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 122 g |
| エア接続ポート 1 | 雌ねじ G1/2 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |