


軸キット  
EAMM-A-L48-90GB  
部品番号: 8063488

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	任意
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
変換トルク	17 Nm
質量	790 g
インタフェースコード, アクチュエータ	L48
インタフェースコード, モータ	90GB
材質	RoHS対応