

モジュールブロック VMPA14-FB-EMS-D2-8

製品番号: 8066766

FESTO



データシート

特徴	値
診断	コンディションモニタリング バルブコイルごとの断線 バルブの短絡 バルブの不足電圧
最大バルブ連数	4
バルブコイルの最大数	8
負荷電圧の固有消費電力	3 mA
作動電圧時の消費電力	8 mA
ソレノイドコイルごとの定格投入電流	58mA~24ms
電流低減時の定格電流	24ms後に9mA
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性 (取り付けられた状態)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	30 g
材質ハウジング	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠