


# 電子モジュール

## VMPA14-FB-EMG-D2-8

部品番号: 8066767

FESTO



### データシート

特長	値
診断	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves バルブの電圧不足
バルブ位置	4
最大バルブコイル数	8
負荷電圧の自己消費電流	23 mA
作動電圧の自己消費電流	8 mA
コイルごとの始動電流	58 mA ~ 24 ms
省エネ回路用の標準電流	24ms後、9mA
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	30 g
Material housing	POM
材質	RoHS対応