


Holding brake DACs-40-A-R3-S

部品番号: 8072777

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	任意
移動方向に対するクランプ方法	両端 スプリングでクランプし、エアで解除
位置検出	近接スイッチ用
セーフティ機能	動作の停止と保持
パフォーマンスレベル (PL)	Stopping, holding, blocking a movement/category 1, Performance Level c
Operating pressure MPa	0.38 ... 0.8 MPa
使用圧力	3.8 ... 8 bar
Operating pressure	55.1 ... 116 psi
許容テスト圧力	8 bar
最低開放圧力	3.8 bar
クランプ材料の形状 : 丸形	40 mm
認証	TÜV
CEマーク	EUマシンガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
認証発行部	TÜV CA 697
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
静的保持力	17,000 N
質量	34,500 g
取付方法	雌ネジ アクセサリ
クランプユニットのリリース用ポート	G3/8
材質	RoHS対応
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	ステンレス
Material housing	鋼
Material clamp jaws	合金鋼
Material piston	鋼