

# 真空パッド OGVM-125-S-N-G14F

製品番号: 8073822

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値  |
|---------------|--|
| コネクタ付サクションカップ | 12.5 mm                                      |
| 最小ワーク半径       | 135 mm                                       |
| 呼び径           | 8 mm   |
| サクションカップ径     | 125 mm                                       |
| サクションカップ容量    | 132 cm <sup>3</sup>                          |
| 接続位置          | 上  |
| 取付位置          | 任意   |
| サクションカップ形状    | 丸型 フラット                                      |
| 使用圧力          | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 000032...0 000032 |
| 作動電圧          | -0.95 bar...0 bar                            |
| 定格作動圧力        | -60 kPa<br>-0.6 bar                          |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:...]-に基づく大気               |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                                   |
| LABS 認証       | VDMA24364-A1-L                               |
| 周囲温度          | -20 °C...80 °C                               |
| 公称使用圧力における保持力 | 606 N  |
| 定格作動圧力における横荷重 | 429 N  |
| 製品質量          | 151 g  |
| 取付方法          | 真空ポート経由                                      |
| 真空接続          | 雌ねじ G1/4                                     |
| 色             | 黒  |
| ショア硬さ         | 60 ±5  |
| ねじ付トラニオン材質    | 鍛造アルミ合金                                      |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                       |
| サクションカップ材質    | NBR  |