

名称記入ラベルホルダ NEAU-LH-3

製品番号: 8078307

FESTO



データシート

特徴	値
幅	5.4mm
高さ	11.6mm
長さ	23mm
取付方法	クリップ
製品質量	0.3 g
発注単位	100
周囲温度	-40 °C...100 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠 ハロゲンフリー
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
ケーブル径	3.3 mm...4.8 mm
色	透明