

# 取付ブラケット

## PAMP-MB-64

部品番号: 8081356

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	64
シリーズ	P
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
バルブ取付時の最高締付トルク	5 Nm
流体温度	-60 ... 80 °C
周囲温度	-60 ... 80 °C
質量	119 g
材質	RoHS対応
Material screws	ステンレス
Material bracket	ステンレス