

# 圧力計

## PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

部品番号: 8081401

FESTO



### データシート

特長	値
表示単位[bar]	0 ... 16 bar
適合または準拠規格	EN 837-1
呼び寸法 圧力計	63
構造	ブルドン管式圧力計
取付方法	ライン設備
作動流体	不活性ガス 中性流体
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
使用圧力	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
有効負荷係数	0.66
測定精度クラス	1,6
保護仕様	IP65
保管温度	-40 ... 70 °C
流体温度	-40 ... 200 °C
周囲温度	-40 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
ポート位置	後方中央
接続ポート径	G1/4
流体接触部の材質	ステンレス
Material of threaded plug	ステンレス
Material housing	ABS ステンレス
Material screen	PC
ハウジングカラー	シルバー
質量	160 g
作動/パイロット流体に注意	アセチレン不使用 酸素不使用