

平面ガントリ YXMF-3

製品番号: 8082254

FESTO



データシート

特徴	値
必要な取付平面度	0.1 mm/m
取付位置	水平
構造	面ポータルシステム 電動モジュール付
スイッチオン時間	100%
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-10 °C...60 °C
相対湿度	0 - 90%
周囲温度	10 °C...45 °C
メンテナンスの間隔	2500 km
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: アダプタプレート	アルミ, アルマイト処理
材質: 取付ブラケット	アルマイト処理されたアルミニウム 亜鉛めっき鋼
材質 ケーブルベア	強化 PA