


# 接続ケーブル NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

部品番号: 8082383

★ Core product range

FESTO



## データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
質量	15 g
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	RJ45
電気接続ポート1, 芯/線数	8
電気接続ポート1, 占有芯/線数	8
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	角形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	RJ45
電気接続ポート2, 芯/線数	8
電気接続ポート2, 占有芯/線数	8
使用電圧範囲 ( DC )	0 ... 50 V
40°C時の許容負荷電流	1.5 A
サージの強さ	2.5 kV
Shielding	あり
ケーブル長さ	0.2 m
配線特長	標準
ケーブルテストコンディション	要求のテストコンディション
曲げ半径, ケーブル設置固定	24 mm
ケーブル径	5 mm
ケーブルの構造	4 x 2 x 0.16 mm <sup>2</sup>
導管定格断面	0.16 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP20
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-20 ... 60 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	2
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	PVC
被膜の色	グレー
Material housing	PVC
ハウジングカラー	グレー
Material insulation	PVC