

# ピストンアクチュエータ DFPK-75-20-PR-V4

製品番号: 8083964

FESTO



## データシート

特徴	値
アクチュエータのサイズ	75
ストローク	20 mm
取付位置	任意
位置検出	メカニカルディスプレイ付
制御機能	スプリングの力の低減による閉状態, NC
使用圧力	0.5 MPa...1 MPa 72.5 000032...145 000032
作動電圧	5 bar...10 bar
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(GB) EPL Gb(GB)
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 1(UKEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 21(UKEX) ゾーン 22(ATEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex h IIC T6...T4 Gb
防爆保護タイプ ダスト	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
防爆周囲温度	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-10 °C...60 °C
保護等級	IP65 IP67 IP69K
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	2539 g
空気圧接続	雌ねじ G1/8
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質: カバー	ステンレス

特徴	値
材質 シール	FPM
材質 ハウジング	ステンレス 鋳鋼
マテリアル番号 ハウジング	1.4408
材質 ピストンロッド	ステンレス