

スライドテーブル DGST-25-30-Y12A

部品番号: 8085191

FESTO



データシート

特長	値
ストローク	30 mm
出方向の調整範囲	20.2 mm
戻り方向の調整範囲	20.2 mm
ピストン径	25 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	Y12: 油圧クッション (外部)
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ツインピストン ヨーク ピストンロッド スライド
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
使用圧力	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
最高速度	0.8 m/s
繰返し精度	<= 0,02 mm
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	6 J
クッションストローク	10 mm
最大負荷: F _y	1,280 N
最大負荷: F _z	1,280 N
最大トルク: M _x	14 Nm
最大トルク: M _y	14 Nm
最大トルク: M _z	14 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	495 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	589 N
移動負荷	867 g
質量	1,757 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	G1/8
材質	RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	HNBR
Material of guide	POM ステンレス TPE-E
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス