

ワンタッチコネクタ NPQR-DK-G12-Q14

部品番号: 8085670

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	11.6 mm
チューブ差込深さ	21.5 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C
認証発行部	NSF C0556009
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	ISO class 4
食品安全	適用宣言参照 NSF/ANSI 169
周囲温度	-5 ... 150 °C
周囲温度に注意	With PUN-H: -20 °C - 60 °C
締め付けトルク	9 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	39 g
取付方法	Internal hex A/F 10
エア接続ポート 1	G1/2 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径14mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	ステンレス
Material of threaded seal	FPM
Guard ring material	ステンレス
Material release ring	ステンレス
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	ステンレス
Thrust ring material	PPSU