

# ボールバルブ VZBE-21/2-WA-63-T-2-F0710-M-V15V15

部品番号: 8089063

FESTO

この製品はFesto製ではありません。



## データシート

| 特長                    | 値  |
|-----------------------|--|
| 構造                    | 2-way ball valve with hand lever                         |
| 操作方法                  | メカ機構   |
| シール                   | ソフトシール   |
| 取付方向                  | 任意   |
| 取付方法                  | ライン設備  |
| プロセスバルブ接続             | Weld-on end to ASME B16.11                               |
| 切換位置表示                | スロット指示/フロー指示   |
| フランジ金具の取付穴パターン        | F07<br>F10   |
| 内径                    | 63 mm  |
| DN : 呼び径              | 65   |
| バルブ機能                 | 2/2  |
| 流れ方向                  | 逆流可能   |
| プロセスバルブの呼び圧力          | 63   |
| プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク | 79 Nm  |
| 規格                    | ASME B16.11<br>ISO 5211                                  |
| 流体                    | 蒸気<br>ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス<br>水<br>中性流体 |
| 流体温度                  | -20 ... 200 °C   |
| Kv値                   | 684 m <sup>3</sup> /h                                    |
| 材質                    | RoHS対応   |
| PWIS conformity       | VDMA24364 zone III                                       |
| Material housing      | 鑄造ステンレス  |
| ハウジングの材質番号            | 1.4408/CF8M  |
| Material seat seal    | PTFE, modified   |
| Material seals        | FPM<br>PTFE  |
| Material ball         | 鑄造ステンレス  |
| ボールの材質番号              | 1.4408/CF8M  |
| Material shaft        | ステンレス  |
| シャフトの材質番号             | 1.4401   |
| 質量                    | 7,400 g  |
| 認証                    | CRN  |
| CEマーク                 | EUプリントデバイスガイドライン準拠                                       |
| 耐酸性クラス : CRC          | 4 - 腐食ストレス最大   |