

ボールバルブ VZBE-21/2-T-63-T-2-F0710-M-V15V16

製品番号: 8096671

FESTO



データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	2 1/2 NPT

特徴	値
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F0710
内径	63 mm
呼び幅 DN	65
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	63
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	55 Nm
規格ベース	ASME B1.20.1 ISO 5211
流体	蒸気 ISO 8573-1:2010 [---]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体温度	-20 °C...200 °C
流量 Kv	181.9 m ³ /h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質ハウジング	ステンレス鋼
マテリアル番号ハウジング	1.4408
材質シートシール	PTFE, 改質
材質シール	FPM PTFE
ボール材質	ステンレス
ボールの材質番号	1.4401
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	5900 g
認証	CRN
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性