

カップリング EAMC-42-50-12-16-U

製品番号: 8099433

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	12 mm
ホルダー直径 2	16 mm
サイズ	42
呼び長さ	50 mm
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	34.8 kgmm ²
伝達トルク	21 Nm
製品質量	141 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠