

# 排気プレート VABF-B14-M3-N14

製品番号: 8099627

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値                               |
|---------------|---------------------------------|
| 取付位置          | 任意                              |
| 作動電圧          | 1.5 bar...10 bar                |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:--] 準拠の圧縮空気  |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                      |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III               |
| 保管温度          | -20 °C...80 °C                  |
| 流体温度          | -20 °C...80 °C                  |
| 周囲温度          | -20 °C...80 °C                  |
| 製品質量          | 280.5 g                         |
| 取付方法          | 取付穴付                            |
| エア接続ポート 1     | 1/4 NPT                         |
| 空気圧接続 2       | NAMUR 準拠ポートパターン of フランジ 1/4     |
| 空気圧接続 4       | NAMUR ピン配置ではフランジ 1/4<br>1/4 NPT |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠                         |
| コントローラハウジング材質 | 鍛造アルミ合金                         |