

拡張モジュール VABF-S6-1-P8A7-G12-CB

部品番号: 8104042

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|-------------------|
| 幅 | 38 mm |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 質量 | 611 g |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| エア接続ポート 3 | G1/2 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material cover | アルミダイカスト |
| Material plate | アルミダイカスト |