

吐出ノズルセット VAVN-N-A1.6-06-30-V-V1-P10

製品番号: 8104296

FESTO



データシート

特徴	値
発注単位	10
外径分注ノードル	1.6 mm
調整ノードル長さ	30 mm
呼び径分注ノードル	0.6 mm
ディスペンサーノードル仕様	テーパ付
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体コネクタ	端末接続
流体	液体の媒体 気体メディア
流体の情報	メディアと接触する材質の耐性にご注意ください。 最大粒子サイズ5µm
使用圧力	0 MPa...0.4 MPa
作動電圧	0 bar...4 bar
標準公称流量	5.6 l/min
標準流量の情報	1 → 0barに圧力が低下する場合(気体流体)
流量 Kv	0.012 m3/h
流量Kvに関する情報	媒体 水用
流体温度	5 -C...60 -C
周囲温度	5 -C...60 -C
保管温度	-20 -C...70 -C
取付位置	任意
製品質量	1.9 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
調整ノードル材質	ステンレス
調整ノードルのマテリアル番号	1.4404
流体に触れた材質	ステンレス