


電子モジュール

VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

部品番号: 8108545

FESTO



データシート

特長	値
診断	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves バルブの電圧不足 Fault in pilot pressure supply Time measurement overflow
バルブ位置	4
最大バルブコイル数	7
パラメータ設定	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Monitoring
誤極性保護	あり
DC 電子部品/センサの作動電圧範囲	18 ... 30 V
作動電圧 DC 負荷電圧	18 ... 30 V
負荷電圧の自己消費電流	6.5 mA
作動電圧の自己消費電流	17 mA
最大出力数	7
最大入力数	1
コイルごとの始動電流	58 mA ~ 24 ms
省エネ回路用の標準電流	25 mA after 24 ms
絶縁: チャンネル-内部バス	あり
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	20 g
配線	フィールドバス
Material housing	POM
材質	RoHS対応