

# ストレート NPQE-DK-G14-Q12-P10

製品番号: 8112978

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値  |
|----------------|--|
| サイズ            | 標準   |
| 呼び径            | 7 mm   |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング   |
| 取付位置           | 任意   |
| 形状             | ストレート形   |
| 発注単位           | 10   |
| 構造             | Push-Pull方式  |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                                     |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可  |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性  |
| LABS 認証        | VDMA24364-ゾーン III  |
| クリーンルーム等級      | ISO 14644-1準拠, クラス4  |
| 周囲温度           | -5 °C...60 °C  |
| 定格締付トルク        | 9 Nm   |
| 定格締付トルクに対する許容  | ±20%   |
| 製品質量           | 26.8 g   |
| 取付方法           | 六角穴 SW7  |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ G1/4   |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径12mm用   |
| 色 リリースリング      | 青  |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠   |
| 材質 ハウジング       | 真鍮, ニッケルめっき  |
| 材質 ねじシール       | アルミ<br>TPEE  |
| リリースリング材質      | POM  |
| チューブシール材質      | NBR  |
| チューブ止め具材質      | ステンレス  |