

エルボ NPQE-LH-R18-Q6-P10

製品番号: 8113033

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	4 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
取付位置	任意
形状	エルボ
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 000032...116 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス4
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	11.89 g
取付方法	中空ボルト, 六角ソケット付
エア接続ポート 1	雄ねじR1/8
空気圧接続 2	チューブ 外径6mm用
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質ハウジング	真鍮, ニッケルめっき PBT
材質ねじシール	PTFE
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス