

# ティー NPQE-LT-R12-Q12-P5

製品番号: 8113102

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値  |
|----------------|--|
| サイズ            | 標準   |
| 呼び径            | 8 mm   |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | コーティング   |
| 取付位置           | 任意   |
| 形状             | L型, 補助コネクタ 雌ねじ 長さ方向  |
| 発注単位           | 5  |
| 構造             | Push-Pull方式  |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 000032...116 000032 |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気  |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可  |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性  |
| LABS 認証        | VDMA24364-ゾーン III  |
| クリーンルーム等級      | ISO 14644-1 準拠, クラス4   |
| 周囲温度           | -5 °C...60 °C  |
| 製品質量           | 92.17 g  |
| 取付方法           | 六角ねじ SW24  |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ R1/2   |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径12mm用   |
| 色 リリースリング      | 青  |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS 準拠  |
| 材質ハウジング        | 真鍮, ニッケルめっき<br>PBT   |
| 材質ねじシール        | PTFE   |
| リリースリング材質      | POM  |
| チューブシール材質      | NBR  |
| チューブ止め具材質      | ステンレス  |