

# 安全クリップ NPAP-QE-S-Q10-P10

部品番号: 8113231

FESTO



## データシート

特長	値
容器サイズ	10
取付方向	任意
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
クリーンルームクラス	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
周囲温度	-5 ... 60 °C
質量	0.23 g
接続ポート径	外径10mmのチューブ用
材質	RoHS対応