

ソレノイドコイル VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME

製品番号: 8118257

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-----------------|--|
| 操作方法 | 電動 |
| 取付位置 | 任意 |
| スイッチ位置指示器 | いいえ |
| スイッチオン時間 | 100% |
| 絶縁クラス | H |
| コイル特性値 | 24V DC : 3.5W AC24V : 50/60Hz, 消費電力3.5VA |
| 許容電圧変動 | -15%/+10% |
| EU 域外時の EX 保護認証 | EPL Db(CN) EPL Gb (CN) |
| 防爆 | ゾーン 1(CN) ゾーン 21(CN) |
| 証明書発行機関 | GYJ23.1169X |
| 防爆保護タイプガス | Ex eb mb IIC T5/T6 Gb |
| 防爆保護タイプダスト | Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db |
| 防爆周囲温度 | T5, T95°C : -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C : -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保護等級 | IP66 |
| 製品質量 | 580 g |
| 電気接続 | 端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |