

ソレノイドコイル VACC-S18-120-K4-1U-KS4ME

製品番号: 8118323

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-----------------|---|
| 操作方法 | 電動 |
| 取付位置 | 任意 |
| スイッチ位置指示器 | いいえ |
| スイッチオン時間 | 100% |
| 絶縁クラス | H |
| コイル特性値 | 24V AC : 50/60Hz, 出力 12.0VA 24V DC : 12.0W |
| 許容電圧変動 | -15%/+10% |
| EU 域外時の EX 保護認証 | EPL Db (KR) EPL Gb(KR) |
| 防爆 | ゾーン1(KR) ゾーン21(KR) |
| 証明書発行機関 | 22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X |
| 防爆保護タイプ ガス | Ex e mb IIC T4 |
| 防爆保護タイプ ダスト | Ex tD A21 IP66 T120°C |
| 防爆周囲温度 | T4, T120°C : -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| 保護等級 | IP66 |
| 製品質量 | 580 g |
| 電気接続 | 端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |