


ソレノイドコイル VACC-S13-18-K4-1U-NM4ME

部品番号: 8118324

FESTO



データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	24 V DC: 1.8 W 24 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
許容電圧変動	-15 % / +10 %
EU外での防爆認証	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
認証発行部	INMETRO DNV 17.0042X
ガス防爆	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
粉塵防爆	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
防爆発火等級	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
質量	330 g
配線方式	ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5
材質	RoHS対応